





## Redresse-meule avec avance micrométrique

Avec cet outil unique, TORMEK TT-50, vous pouvez rectifier et préparer votre meule de telle sorte à ce qu'elle soit parfaitement ronde et droite. Il se monte et se verrouille instantanément sur le support universel TORMEK. L'outil est guidé par le support universel tout comme les autres dispositifs. Ceci assure le parallélisme de la surface de meule à l'outil bridé dans le dispositif.



### Le plus par rapport à notre actuel ADV-50D ou les autres outils du marché

1

#### Déplacement facile sur la meule

L'outil diamanté se déplace facilement et sans pression des pouces sur toute la largeur de la meule. Vous pouvez obtenir une avance régulière en tournant alternativement les deux molettes avec vos mains. L'avance est possible dans les deux sens.

Grâce à la vitesse contrôlée, vous obtenez une meule régulière et droite sans rayures. Il n'est plus nécessaire de préparer la meule ensuite avec le SP-650. Plus vous avancez lentement, plus la surface sera fine. Un trajet de 90 secondes donne un bon résultat avec quasiment aucune rayure visible.

2

#### Profondeur de coupe contrôlée

La profondeur de coupe est réglée avec précision grâce au réglage micrométrique du support universel. Les nouveaux supports universels ont une graduation en 0,25 mm. Vous pouvez aussi utiliser votre réglage micrométrique sans graduation : une profondeur de 0,25 mm correspond à un sixième de tour.

3

#### Plus d'acier enlevé

Avec une plus grande vitesse de déplacement (environ 30 secondes au lieu de 90 secondes), la surface sera plus agressive et la meule retirera plus de métal. Ceci est pratique lors d'affûtage ou mise en forme d'outils en acier dur avec un large biseau comme les planes de tourneurs et les fers de raboteuse dégauchisseuse.

#### Si vous possédez déjà une machine TORMEK

- Pour les propriétaires de machines anciennes sans ajustage micrométrique sur le support universel, vous pouvez ajouter le support universel avec micrométrique, US-105. Vous pouvez aussi utiliser votre support universel existant mais il est moins pratique.

Le nouveau support universel à réglage micrométrique est aussi très utile dans l'utilisation de tous les dispositifs TORMEK.

- Si vous possédez l'ancien redresse-meule ADV-50D, vous pouvez acheter le TT-50 à moindre frais sans la pointe diamantée. Demandez à votre revendeur le TORMEK TT-50U.